



## Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 10mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	614828 10
GTIN	4062406649746
Klasa artykułu	62A

### Opis

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 153 mm

szerokość szczęk b: 21,9 mm

wysokość szczęk  $h_1$ : 5 mm

wysokość pierścienia  $h_2$ : 7,6 mm

Ø pierścienia D: 20,9 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 43 Nm

### Opis techniczny

długość klucza L	153 mm
wysokość pierścienia $h_2$	7,6 mm
rozwartość klucza	10 mm
Ø pierścienia D	20,9 mm
wysokość szczęk $h_1$	5 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	43 Nm
szerokość szczęk b	21,9 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	15 stopni

## Karta danych

liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Klucze do śrub