



## Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 8mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	614828 8
GTIN	4062406649722
Klasa artykułu	62A

### Opis

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 135 mm

szerokość szczęk b: 18,4 mm

wysokość szczęk  $h_1$ : 4,6 mm

wysokość pierścienia  $h_2$ : 6,9 mm

Ø pierścienia D: 17,4 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 21 Nm

### Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczne
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	21 Nm
szerokość szczęk b	18,4 mm
rozwartość klucza	8 mm
długość klucza L	135 mm
wysokość pierścienia $h_2$	6,9 mm
wysokość szczęk $h_1$	4,6 mm
Ø pierścienia D	17,4 mm
położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72

## Karta danych

luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Klucze do śrub