

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 13mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614828 13
GTIN	4062406649777
Klasa artykułu	62A

Opis**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 179 mm

szerokość szczęk b: 27,9 mm

wysokość szczęk h₁: 6 mm

wysokość pierścienia h₂: 9,2 mm

Ø pierścienia D: 26,4 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 70 Nm

Opis techniczny

rozwartość klucza	13 mm
wysokość szczęk h ₁	6 mm
wysokość pierścienia h ₂	9,2 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	70 Nm
rozwartości kluczy	metryczne
Ø pierścienia D	26,4 mm
długość klucza L	179 mm
szerokość szczęk b	27,9 mm
położenie pierścienia	15 stopni

Karta danych

liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Klucze do śrub