

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614828 11
GTIN	4062406649753
Klasa artykułu	62A

Opis**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 166 mm

szerokość szczęk b: 23,9 mm

wysokość szczęk h_1 : 5,4 mm

wysokość pierścienia h_2 : 8,2 mm

Ø pierścienia D: 22,9 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 52 Nm

Opis techniczny

obciążalność grzechotki momentem obrotowym	52 Nm
Ø pierścienia D	22,9 mm
wysokość szczęk h_1	5,4 mm
długość klucza L	166 mm
szerokość szczęk b	23,9 mm
rozwartość klucza	11 mm
wysokość pierścienia h_2	8,2 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	15 stopni

Karta danych

liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Klucze do śrub