



Zestawy kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w torbie odsadzone o 15°, liczba wkrętaków: 5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614838 5
GTIN	4062406649845
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

W praktycznym pokrowcu tekstylnym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

w dostawie::

Po 1 kluczu nr 614828 w wielk. 8; 10; 13; 16; 17.

Opis techniczny

liczba wkrętaków	5
położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa

Karta danych

powierzchnia	matowy chromowany
rozwartości kluczy	metryczne
grzechotki przełączalne	tak
Rodzaj produktu	Klucze do śrub

Akcesoria

Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15° rozwartość klucza 8 mm	614828 8
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15° rozwartość klucza 10 mm	614828 10
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15° rozwartość klucza 13 mm	614828 13
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15° rozwartość klucza 16 mm	614828 16
Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15° rozwartość klucza 17 mm	614828 17