

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614828 19
GTIN	4062406649838
Klasa artykułu	62A

Opis**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 242 mm

szerokość szczęk b: 41,9 mm

wysokość szczęk h₁: 7,7 mm

wysokość pierścienia h₂: 11,4 mm

Ø pierścienia D: 35,4 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 162 Nm

Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	242 mm
wysokość pierścienia h ₂	11,4 mm
wysokość szczęk h ₁	7,7 mm
rozwartość klucza	19 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	162 Nm
szerokość szczęk b	41,9 mm
Ø pierścienia D	35,4 mm
położenie pierścienia	15 stopni

Karta danych

liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Klucze do śrub