

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614828 16
GTIN	4062406649807
Klasa artykułu	62A

**Opis****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 207 mm

szerokość szczęk b: 34,4 mm

wysokość szczęk  $h_1$ : 6,9 mm

wysokość pierścienia  $h_2$ : 10,5 mm

Ø pierścienia D: 31,4 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 124 Nm

**Opis techniczny**

obciążalność grzechotki momentem obrotowym	124 Nm
szerokość szczęk b	34,4 mm
Ø pierścienia D	31,4 mm
rozwartość klucza	16 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	207 mm
wysokość pierścienia $h_2$	10,5 mm
wysokość szczęk $h_1$	6,9 mm
położenie pierścienia	15 stopni

## Karta danych

liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Klucze do śrub