

**Piła poprzeczna i uciosowa BITURBO Akumulator, Typ: GCM18216-0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078232 GCM18216-0
GTIN	3165140898928
Klasa artykułu	03B

Opis**Wykonanie:**

Akumulatorowe piły poprzeczne i uciosowe.

- **Wysoki przekrój ciętego materiału dzięki dużej głębokości cięcia wynoszącej 70 mm.**
- **Optymalna mobilność dzięki niewielkiemu ciężarowi i doskonałej ergonomii.**
- **Interfejs użytkownika do regulacji prędkości obrotowej.**
- **Wymiana brzeszczotów bez użycia narzędzi.**
- **Dzięki technologii BITURBO porównywalna z piłami przewodowymi.**
- **Niewielki ciężar zapewnia dużą mobilność.**

w dostawie::

Ø brzeszczotu 216 mm, dociskacz, nakrętka SDS, moduł Bluetooth GCY 42. W komplecie brzeszczot i worek na pył.

Opis techniczny

maksymalny kąt pochylenia w lewo	45 stopni
maksymalny kąt pochylenia w prawo	0 stopni
oznaczenie producenta	GCM 18V-216
cięcie pod kątem	tak
wysokość	630 mm

maksymalny kąt uciosu w lewo	47 stopni
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
szerokość	770 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
masa	14,7 kg
długość	520 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Ø brzeszczotu	216 mm
maksymalny kąt uciosu w prawo	47 stopni
Liczba dołączonych akumulatorów	0
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
maksymalna prędkość obrotowa	4600 min ⁻¹
Opakowanie	karton
Rodzaj produktu	Piły