

**HOLEX****Piły tarczowe drobne, Ø×grubość: 275X2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	177050 275X2,5
GTIN	4045197095411
Klasa artykułu	12T

**Opis****Wykonanie:**

precyzyjne wykonanie i dobra jakość za korzystną cenę. **Powierzchnia waporyzowana** zabezpieczająca przed tworzeniem się narostów.

**Zastosowanie:**

Do maszyn wolnoobrotowych (ok. 50 obr./min).

**Podziałka zębów t:** (kształt zębów)

4 mm (BW) - do kształtowników i rur o grubości ścianek 1,0 - 1,5 mm

5 / 6 mm (HZ) - do średnich kształtowników, rur i pełnego materiału o grubości ścianek 1,5 - 20 mm

7 / 8 mm (HZ) - do dużych kształtowników i pełnego materiału o grubości ścianek do ok. 50 mm

10 - 16 mm (HZ) - do bardzo dużych przekrojów i pełnego materiału powyżej 50 mm.

**wskazówka:**

- **Przy stalach nierdzewnych (np. V2A) decydujące znaczenie ma właściwa prędkość skrawania i smarowanie (zob. informacje w Poradniku obróbki skrawaniem, nr 110020)**
- **bicie boczne i odchyłki ruchu obrotowego są o wiele mniejsze, częściowo nawet do 50% od wymagań normy DIN 1840.**

Materiał ostrza

&nbsp;;: HSS

Grubość: 2,5 mm

Ø otworu: 40 mm

Liczba zębów Z: 220  
podziałka t: 4 mm  
Liczba otworów zabieraka: 2; 4  
Ø otworu zabieraka: 8; 12 mm

## Opis techniczny

Grubość	2,5 mm
Ø otworu	40 mm
Ø	275 mm
podziałka t	4 mm
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy	Trennjäger
odpowiednie do pił produkowanych przez firmy	Eisele
Liczba zębów Z	220
Ø otworu zabieraka	8; 12 mm
Średnica podziałowa otworów zabieraka	55; 64 mm
Liczba otworów zabieraka	2; 4
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	220
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
Rodzaj produktu	Piły tarczowe (tarcze)