

HOLEX**Magnesy garnkowe z płytką ochronną, AlNiCo, Ø: 17mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085940 17
GTIN	4045197372734
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

- pokryte stalowym płaszczem, który można obrabiać mechanicznie bez wpływu na siłę przyciągania magnesu
- pole magnetyczne ukierunkowane do dołu, dzięki pierścieniowi z Al
- gwint do mocowania na górnej powierzchni
- materiał magnesu odporny na temperaturę do maks. 220°C.

Zastosowanie:

Do wbudowania w przyrządach, do przytrzymywania lub podnoszenia.

Opis techniczny

Gwint mocujący w głowicy magnetycznej	M6 mm
nominalna siła przyczepności	26,5 N
Materiał powierzchni	stal
Maksymalna odporność na temperaturę	220 °C
Ø	17 mm

wysokość	16 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	AlNiCo
Rodzaj produktu	Magnes garnkowy