



## Nylonowy wąż spiralny 1/4 cala ze złączką, długość węża: 2,5 m



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	080100 2,5
GTIN	4047322129138
Klasa artykułu	08A

### Opis

#### Wykonanie:

Ø węża 8×6 mm nylon, dzięki temu **łatwo samodzielnie się zwija i zapewnia niewielkie spadki ciśnienia.**

#### w dostawie::

W tym po 1 szt. szybkozłącza G1/4 cala z gwintem wewnętrznym i złączki wtykowej 1/4 cala.

Ø zewnętrzna węża: 8 mm

Ø wewnętrzna węża: 6 mm

### Opis techniczny

Ø wewnętrzna węża	6 mm
kolor	niebieski
przyłącze złączki wtykowej	1/4 cal
materiał	nylonowy wąż spiralny
długość węża	2,5 m
Ø zewnętrzna węża	8 mm

