

Garant

**Piły tarczowe z węglnikami spiekanymi ką tatarcia dodatni, Øxotwór:
300X30M mm**

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 179600 300X30M |
| GTIN | 4045197096005 |
| Klasa artykułu | 11T |

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajne uzębienie z zębami wstępnymi i wykańczającymi. Trapezowe płytki z węglików spiekanych HM zapewniają dobre skrawanie i wysoką jakość powierzchni cięcia.

Zalety:

Nadają się zwłaszcza do kształtown. z mat. eloksalowanych na twardo.

Zastosowanie:

Do maszyn wysokoobrotowych.

F = uzębienie drobne do cienkościennych kształtowników lub blach o grubości ścianek do 5 mm;

M = uzębienie średnie do kształtowników i rur o grubości ścianek powyżej 5 mm;

G = uzębienie zgrubne do pełnego materiału, jak kęsy i pręty.

daje gładki (pozbawiony zadziorów) przekrój przy cięciu na maszynach z dosuwem piły od dołu lub w poziomie. Bardzo korzystny do cięcia formatowego, pod kątem i wzdłużnego kształtowników, a także w pełnym materiale.

wskazówka:

- **zalecane prędkości skrawania: 40 – 80 m/s; przy obróbce twardych materiałów, jak stopy, mosiądz albo brąz - stosować wartości zbliżone do dolnego zakresu wartości;**
- **szczególną uwagę zwracać na równomierność posuwu - zapobiega to uszkodzeniom;**

- **wielk. 400x. - w zamówieniu należy koniecznie podawać: otwór (jeżeli inny niż 30 mm) i w razie potrzeby liczbę i średnicę podziałową okręgu otworów zabierakowych (ML).**

Przykład: 1 szt. 400x40 M – 2 ML 12/64.

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 58.

Materiał ostrza

 : HM

Wyposażenie: HM

Grubość: 3,2 mm

Ø otworu: 30 mm

Liczba zębów Z: 72

podziałka t: 13,1 mm

Liczba otworów zabieraka: 2;2

Ø otworu zabieraka: 7;11 mm

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------|
| podziałka t | 13,1 mm |
| Ø | 300 mm |
| Grubość | 3,2 mm |
| Ø otworu | 30 mm |
| odpowiednie do pił produkowanych przez firmy | Kaltenbach |
| Liczba zębów Z | 72 |
| Wyposażenie | HM |
| Średnica podziałowa otworów zabieraka | 42;63 mm |
| Liczba otworów zabieraka | 2;2 |
| Ø otworu zabieraka | 7;11 mm |
| efektywna liczba ostrzy Z_{ef} | 72 |
| Materiał ostrza : | HM |
| Rodzaj produktu | Piły tarczowe (tarcze) |