

**HOLEX****Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7 (mm lub cale): 3,00-X cale lub mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 122501 3,00-X |
| GTIN             | 4062406657338 |
| Klasa artykułu   | 12F           |

**Opis****WAŻNE: Artykuł można konfigurować**

zakres Ø: 3 - 3.7 mm

**Wykonanie:****HOLEX Pro Steel:**

**Proste ostrza główne i specjalny kształt rowków** zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Solidna geometria ostrza zapewnia właściwe wysokowydajne wiercenie.

Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne węgla spiekanego o ultradrobnych ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.

Do Ø 1,9 z 4-powierzchniowym zaszlifowaniem, powyżej Ø 2 z zaszlifowaniem płaszczka stożkowego.

**Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie** - dzięki temu ścin skrawający wykazuje **dużą dokładność centrowania. Proste główne krawędzie skrawające**, krótkie wióry.

**Zalecenie:**

**Maksymalna głębokość wiercenia:** długość rowków wiórowych (patrz tabela), długość robocza krótsza o  $1,5 \times \text{Ø}$  nominalna.

**wskazówka:**Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Wersje HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.

Kształt **HB:** podawać z **nr 122502**.Kształt **HE:** podawać z **nr 122503**. Termin dostawy: 10 tygodni

Minimalne zamówienie: 5 sztuki

Wersja specjalna na zamówienie Klienta: możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu. Zastrzega się możliwość dostawy  $\pm 10\%$  (min. 1 szt.) większej lub mniejszej ilości towaru.

norma: DIN 6537 K

Tolerancja Ø nominalnej: h7

Liczba ostrzy Z: 2  
Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h7  
długość całkowita L: 62 mm  
 $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 6 mm

## Opis techniczny

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Tolerancja $\varnothing$ nominalnej | h7              |
| Liczba ostrzy Z                     | 2               |
| norma                               | DIN 6537 K      |
| Długość rowków wiórowych $L_c$      | 20 mm           |
| $\varnothing$ chwytu $D_s$          | 6 mm            |
| długość całkowita L                 | 62 mm           |
| zakres $\varnothing$                | 3 - 3,7 mm      |
| Seria                               | HOLEX Pro Steel |
| powłoka                             | TiAlN           |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;           | VHM             |
| głębokość wiercenia do              | 4xD             |
| kąt wierzchołkowy                   | 140 stopni      |
| chwyt                               | DIN 6535 HA h6  |
| chłodzenie wewnętrzne               | nie             |
| Strategia skrawania                 | HPC             |
| Semi-Standard                       | tak             |
| pierścień barwny                    | zielone         |
| Rodzaj produktu                     | Wiertła kręte   |