

Magnesy prętowe, pasowane, AlNiCo, Ø: 40 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085925 40
GTIN	2050000965142
Klasa artykułu	08P

Opis**Wykonanie:**

- obudowany pręt z rdzeniem magnetycznym z AlNiCo
- tolerancja na Ø zewnętrznej h6
- odporność na temperaturę do maks. 220°C.

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

nominalna siła przyczepności: 200 N

wysokość: 45 mm

Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej: 5 mm

Opis techniczny

nominalna siła przyczepności	200 N
Materiał powierzchni	ocynkowane
wysokość	45 mm
Maksymalna odporność na temperaturę	220 °C
Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej	5 mm
Ø	40 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	AlNiCo

