


Garant UNILINE

FIRST AID Wall wyposażone w wersji mobilnej, typ: DE**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	978010 DE
GTIN	4062406755454
Klasa artykułu	90N

Opis

DE Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9x9

szerokość: 600 mm

głębokość: 750 mm

wysokość: 2067 mm

szerokość użytkowa: 600 mm

Ø koła: 125 mm

nośność: 75 kg

Opis techniczny

szerokość użytkowa	600 mm
szerokość	600 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9x9
głębokość	750 mm
nośność	75 kg
wysokość	2067 mm

Ø koła	125 mm
masa	69 kg
Rodzaj produktu	Punkt pierwszej pomocy

Akcesoria

Panele UNImobilne Typ M	955451 M
Tablice do oznaczania dopaneli UNI M Typ GREEN	955453 GREEN
Piktogramy UNI Line Typ FIRSTAID	955474 FIRSTAID
Apteczka pierwszej pomocy Multi Typ 1	098497 1
Uchwyty narzędziowe 90° głębokość użytkowa 150 mm	955565 150
Zawiesia pasowe Typ 2	955765 2
Zestaw kołków z tworzywa sztucznego i śrub typ 4	955824 4
Zawiesia pasowe Typ 2	955765 2
Zestaw kół do UNI Line, 4-elem. Typ 1	955459 1
Tablice do oznaczania dopaneli UNI M Typ GREEN	955453 GREEN
Uchwyty na dokumenty, przezroczyste Typ 1	956815 1
Pojemniki z tworzywa sztucznego szerokość 296 mm	955790 296
Płyta mocująca z kołkami z tworzywa sztucznego typ 1	955827 1
Piktogramy UNI Line Typ FIRSTAID	955474 FIRSTAID
Uchwyty narzędziowe 90° głębokość użytkowa 150 mm	955565 150
Punkt pierwszej pomocy norma STATION	098581 STATION
Apteczka pierwszej pomocy Multi Typ 1	098497 1
Okulistyczny zestaw awaryjnyCombibox	098579
Panele UNIstacjonarne Typ M	955450 M
Uchwyt na pojemnik dystrybucyjny Typ 1	955580 1