

HOLEX®**Magnesy o dużej sile z płytką ochronną, AlNiCo, wys. całkowita: 30 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 085934 30 |
| GTIN | 4045197372581 |
| Klasa artykułu | 02A |

Opis

Wykonanie:

- silny magnes mostkowy
- z otworem do mocowania magnesu (wielk. 35 i 41 z 2 otworami)
- materiał magnesu odporny na temperaturę do maks. 550°C.

Zastosowanie:

Do trzymania, podnoszenia i sortowania małych przedmiotów stalowych lub do montażu przekaźników, instrumentów pomiarowych itp.

nominalna siła przyczepności: 118 N

Szerokość pojedynczego bieguna: 28,6 mm

Głębokość pojedynczego bieguna: 11 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Głębokość pojedynczego bieguna | 11 mm |
| Szerokość pojedynczego bieguna | 28,6 mm |
| wys. całkowita | 30 mm |
| Maksymalna odporność na temperaturę | 550 °C |
| nominalna siła przyczepności | 118 N |

Materiał rdzenia elektromagnesu

AlNiCo