

## Magnesy prętowe, pasowane, AlNiCo, Ø: 50 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	085925 50
GTIN	2050000964848
Klasa artykułu	08P

### Opis

#### Wykonanie:

- obudowany pręt z rdzeniem magnetycznym z AlNiCo
- tolerancja na Ø zewnętrznej h6
- odporność na temperaturę do maks. 220°C.

#### Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

nominalna siła przyczepności: 350 N

wysokość: 50 mm

Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej: 2 mm

### Opis techniczny

Materiał powierzchni	ocynkowane
Maks. możliwość skrócenia ściany tylnej	2 mm
nominalna siła przyczepności	350 N
Ø	50 mm
Maksymalna odporność na temperaturę	220 °C
wysokość	50 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	AlNiCo

