

HOLEX**Magnesy garnkowe płaskie, z płytką ochronną, AlNiCo, Ø: 19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	085944 19
GTIN	4045197372819
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

- magnes umieszczony w stalowym płaszczu ochronnym
- mocowanie magnesu od spodu za pomocą otworu z pogłębieniem
- materiał magnesu odporny na temperaturę do maks. 450 °C (wielk. 19 do 100°C).

Zastosowanie:

Do montażu w przyrządach.

Opis techniczny

Materiał powierzchni	stal
wysokość	7,5 mm
Maksymalna odporność na temperaturę	100 °C
Ø otworu mocującego	4,5 mm
nominalna siła przyczepności	30 N
Ø	19 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	AlNiCo
Rodzaj produktu	Magnes garnkowy

