

**Kurtka Quality Dress, jasnoszary, Rozmiar odzieżowy DE: 50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	091112 50
GTIN	4014382981006
Klasa artykułu	09S

**Opis****Wykonanie:**

Odzież robocza **Quality Dress** w 100% z bawełny.

Bawełna jest szczególnie odporna na czynniki chemiczne i mechaniczne oraz na wysoką temperaturę.

Naturalne włókno bawełniane zapewnia przyjemny komfort użytkowania dzięki właściwościom regulacji temperatury i dużej chłonności.

**Kurtka na pasku** z kieszonką na komórkę.

- **Mankiet z guzikiem.**
- **Dwie kieszonki na piersi z patką na rzep.**

**Opis:**

- **Wewnętrzna kieszonka na piersi.**
- **Zakryta listwa z guzikami.**
- **Dwie wzmocnione kieszenie boczne.**

**wskazówka:**

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

**Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.**

**Kurtka** w kolorze **niebieskim** pod nr. 091111.

skład tkaniny: 100% bawełny

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 285 g/m<sup>2</sup>

odzież standardowa: Standard UV 801

pranie: Pranie koloru w 60#

## Opis techniczny

oznaczenie producenta	Quality Dress
zapięcie bluzy	zapięcie na guzik
wielkość FR	44
kryte zapięcie na plisie	tak
liczba kieszeni bocznych	2
liczba kieszeni na piersiach z klapką i zamknięciem na rzepy	2
zakończenie rękawów	mankiet z guzikiem
Rozmiar odzieżowy DE	50
usytuowanie kieszeni na komórkę	prawe
liczba wewnętrznych kieszeni na piersiach	1
kieszenie boczne	wzmocnione
ściągacz	mankiet bez gumki
wielkość unisex	M
wielkość UK	34R
wielkość US	34/32
wielkość IT	44
Seria	QUALITY DRESS
Usługa specjalna	Uszlachetnianie wytrobów włókienniczych
Wielkość ES	44
Wielkość NL	50
skład tkaniny	100% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	285 g/m <sup>2</sup>
odzież standardowa	Standard UV 801
pranie	Pranie koloru w 60#
wybielanie	nie wybielać

czyszczenie chemiczne	Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperaturatura)
Prasowanie	umiarkowanie gorące, do maks. 150#
kolor	jasnoszary