



Kątownik magnetyczny przestawny, ferryt, Typ: 952



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085950 952
GTIN	2050000965449
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

Szczęki dociskowe regulowane w zakresie 25° do 280°. Dla szybkiej orientacji zaznaczone główne kąty 90°, 60°, 45° i 30°

Zastosowanie:

Do dokładnego mocowania płyt i rur stalowych podczas prac spawalniczych i montażowych.

Opis techniczny

masa	0,49 kg
długość	195 mm
nominalna siła przyczepności	200 N
Zakres regulacji kąta	25 - 280 stopni
szerokość	11 mm
typ	952
wysokość	200 mm
Materiał rdzenia elektromagnesu	ferryt
Rodzaj produktu	Uchwyty magnetyczne, wielokątowe