

Garant**Frezy walcowo-czołowe N, bez powłoki, Ø×szerokość js16: 50X36mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	181500 50X36
GTIN	4045197096470
Klasa artykułu	11U

Opis**Wykonanie:**

Frezy te skrawają obwodowo i czołowo.

Zastosowanie:

typ N = uzębienie normalne, linia śrubowa 30°.

wskazówka:

f_z dla $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Opis techniczny

Ø H7 otworu	22 mm
Liczba zębów Z	8
Ø ostrzy D_c	50 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 750 N/mm ²	0,07 mm
wykonanie chwytu	z otworem
wys. całkowita	36 mm
powłoka	bez powłoki

Materiał ostrza	HSS Co 5
norma	DIN 1880 T1
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	js16
Uchwyt frezów walcowo-czołowych	z rowkiem pasowanym
Kąt linii śrubowej	30 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy walcowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	30 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	28 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadają się	25 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	20 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	18 m/min	M
uniw.	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		