

**Garant**
**Frezy walcowo-czołowe N, TiAlN, Ø×szerokość js16: 63X40 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	181750 63X40
GTIN	4045197096654
Klasa artykułu	11U

**Opis**
**Wykonanie:**

Geometria ostrzy dostosowana do uniwersalnego zastosowania.

**Zaszlifowane mimośrodowo.**

Z pochyleniem linii śrubowej 30° i z powłoką z TiAlN.

**wskazówka:**

$f_z$  dla  $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$ .

Ø H7 otworu: 27 mm

Liczba zębów Z: 8

posuw  $f_z$  przy obcinaniu w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm

**Opis techniczny**

Ø H7 otworu	27 mm
Ø ostrzy $D_c$	63 mm
Liczba zębów Z	8
posuw $f_z$ przy obcinaniu w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
wykonanie chwytu	z otworem

wys. całkowita	40 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	HSS Co 5
norma	DIN 1880 T1
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	js16
Uchwyt frezów walcowo-czołowych	z rowkiem pasowanym
Kąt linii śrubowej	30 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy walcowe