

Garant

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/11 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	260932 10/11
GTIN	4062406677244
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 10/11 mm \varnothing chwytu D_s : 10 mm
 kod ISO uchwyty: A10K STFPCR/L11
 Kąt ustawienia κ : 90 stopni
 pasująca wymienna płytki skrawająca: TC.. 1102..
 minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 12 mm
 Przesunięcie osi L_3 : 6,2 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	A10K STFPCR/L11
długość całkowita L	125 mm
Kąt ustawienia κ	90 stopni
śruby mocujące	269028 7
Przesunięcie osi L_3	6,2 mm
\varnothing chwytu D_s	10 mm
długość główki L_1	22 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 1102..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	12 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki