

**Garant****Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260932 16/11
GTIN	4062406677268
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 16/11 mm $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 16 mm

kod ISO uchwytu: A16Q STFCR/L11

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: TC.. 1102..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 18 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 9,2 mm

**Opis techniczny**

długość główki $L_1$	31 mm
Przesunięcie osi $L_3$	9,2 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	16 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 1102..
długość całkowita $L$	180 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	18 mm
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwytu	A16Q STFCR/L11
wysokość mocowania $L_2$	15 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki