

**Garant****Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 12/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260932 12/11
GTIN	4062406677251
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 12/11 mm  $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 12 mm  
kod ISO uchwytu: A12L STFCCR/L11  
Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni  
pasująca wymienna płytko skrawająca: TC.. 1102..  
minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 14 mm  
Przesunięcie osi  $L_3$ : 7,2 mm

**Opis techniczny**

długość główki $L_1$	24,3 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	12 mm
śruby mocujące	269028 7
długość całkowita $L$	140 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	14 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	TC.. 1102..
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	A12L STFCCR/L11
Przesunięcie osi $L_3$	7,2 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
rodzaj zastosowania	prawo

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki