

**Garant****Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260932 20/11
GTIN	4062406677275
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 20/11 mm $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 20 mm

kod ISO uchwytu: A20R STFCCR/L11

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: TC.. 1102..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 22 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 11,1 mm

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	A20R STFCCR/L11
wielk. płytki	11 mm
Przesunięcie osi $L_3$	11,1 mm
długość całkowita L	200 mm
długość główki $L_1$	36 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 1102..
$\varnothing$ chwytu $D_s$	20 mm
wysokość mocowania $L_2$	18 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	22 mm
śruby mocujące	269028 7
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki