

HOLEX**Endoskop wideo bez sondy, Typ: F1100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	492923 F1100
GTIN	4062406684471
Klasa artykułu	42L

Opis**Wykonanie:**

Endoskopy wideo HOLEX wyposażone w duży wyświetlacz LCD wiernie odwzorowujący szczegóły i mający duży zestaw funkcji. Osłona przeciwsłoneczna zapewnia dodatkową ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Dwa uchwyty umożliwiają pewne chwycenie. Urządzenie podstawowe jest kompatybilne ze wszystkimi sondami endoskopowymi HOLEX nr 492932 – 492944.

- **Przyrząd podstawowy z 7-calowym wyświetlaczem LCD (pole widzenia 6 cali).**
- **Tryb powiększania; cyfrowy, 3-stopniowy tryb powiększania: 1,5x, 2x i 5x.**
- **Możliwość zapisu obrazów i plików wideo.**
- **Wyjście USB i AV. Zintegrowane wyjścia USB i AV umożliwiają przesyłanie obrazów i plików wideo do komputera PC.**
- **Zintegrowany akumulator litowo-jonowy z możliwością ponownego ładowania, czas pracy: 5 godzin.**
- **Obrót obrazu o 180° lub odbicie.**

Zalety:

- **Intuicyjny w obsłudze ekran dotykowy z funkcją wyświetlania na pełnym ekranie.**
- **Niezwykłe solidny i idealnie przystosowany do użytku na zewnątrz.**
- **Bardzo duże, 6-calowe pole widzenia.**
- **Możliwość rozdzielenia ekranu do jednoczesnego widoku 0° i 90° przy użyciu sondy z zamontowanym lusterkim.**

- **Możliwość komentowania dzięki funkcji nagrań głosowych.** Za pomocą wbudowanego mikrofonu można w trybie wideo nagrywać komentarze w czasie inspekcji. W ten sposób można zrezygnować ze sporządzania notatek.
- **Możliwość dodawania notatek do obrazów.**
- **Porównanie zapisanych obrazów z obrazami na żywo.**
- **Wybrane ustawienia są wyraźnie wyświetlane bezpośrednio na ekranie.**

Funkcja:

IP55: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem. IP55: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Solidna, wodo- i pyłoszczelna walizka transportowa, karta pamięci SD, zasilacz (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), kabel transmisji danych USB, przewód AV, zestaw do czyszczenia. **Bez sondy.**

Wyp. dodatkowe:

Sondy endoskopowe nr 492932 – 492944.

stopień ochrony IP: IP 55

format obrazu: JPEG / AVI (30 fps)

wielkość wyświetlacza: 7 cal

rozdzielczość wyświetlacza: 640×480 px

głębina ostrości nastawiana przez ogniskowanie: 16 – 60 mm

temperatura otoczenia: 0 - 40 °C

Opis techniczny

włącznik/wyłącznik	tak
format obrazu	JPEG / AVI (30 fps)
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
stopień ochrony IP	IP 55
głębina ostrości nastawiana przez ogniskowanie	16 – 60 mm
wielkość wyświetlacza	7 cal
rozdzielczość wyświetlacza	640×480 px
temperatura otoczenia	0 - 40 °C
wskaźnik	Ekran dotykowy
Rodzaj produktu	Endoskopy

Aksesoria

Sonda endoskopowa, giętka długość sondy 2000 mm	492940 2000
Sonda endoskopowa, kątowna, giętka długość sondy 1000 mm	492942 1000
Sonda endoskopowa, półsztywna długość sondy 1000 mm	492936 1000
Sonda endoskopowa, kątowna, giętka długość sondy 3000 mm	492944 3000
Sonda endoskopowa, giętka długość sondy 2000 mm	492938 2000
Sonda endoskopowa, kątowna, giętka długość sondy 1500 mm	492944 1500
Adapter do kierunku patrzenia 0° i 90°	492898
Sonda endoskopowa, półsztywna długość sondy 1000 mm	492934 1000
Sonda endoskopowa, półsztywna długość sondy 2000 mm	492934 2000
Sonda endoskopowa, giętka długość sondy 1000 mm	492937 1000
Sonda endoskopowa, półsztywna, przełączalna długość sondy 1000 mm	492932 1000
Oslona przeciwsłoneczna ze śrubą	492917
Adapter sieciowy5V	492919