

HOLEX**Miękkie szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 160****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313315 160
GTIN	4062406699116
Klasa artykułu	32R

Opis**Wykonanie:**

Niestopniowane, do wytaczania indywidualnej \varnothing mocowania. **Frezowana** powierzchnia przyłożenia, **nieczerniona**.

Zastosowanie:

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. Szczęki do mocowania elementów podatnych na uszkodzenie, o nieregularnych kształtach lub już obrobionych. Szczęki te należy więc dopasować odpowiednio do kształtu obrabianych elementów.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhm Duro nr 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

wskazówka:

Rozm. 400 pasuje też do uchwytów w rozm. 500.

Szczęki z Al, na zamówienie.

Pasujące do kodu barwnego: klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk

długość L: 85 mm

szerokość B: 20 mm

wysokość H: 36,5 mm

szerokość rowka D: 8 mm

rozstaw otworów b: 32 mm

długość wpustu A: 18 mm

Opis techniczny

szerokość rowka D	8 mm
długość wpustu A	18 mm
wysokość H	36,5 mm
rozstaw otworów b	32 mm
do średnicy uchwytu	160 mm
długość L	85 mm
szerokość B	20 mm
Pasujące do kodu barwnego	klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk
Pasujące do kodu barwnego	klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego