



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313405 250
GTIN	4062406699185
Klasa artykułu	32R

Opis

Wykonanie:

Szczęki z uzębieniem 1/16 cala × 90°.

precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, nieczernione.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhmi i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505-313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

długość L: 95 mm

szerokość B: 45 mm

wysokość H: 54 mm

rozstaw otworów a: 15 mm

rozstaw otworów b: 25 mm

szerokość rowka D: 21 mm

Opis techniczny

szerokość B	45 mm
rozstaw otworów a	15 mm

wysokość H	54 mm
długość L	95 mm
do średnicy uchwytu	250 mm
pasują także do średnicy uchwytu	315 mm
dla gwintu DIN 912	M16
rozstaw otworów b	25 mm
szerokość rowka D	21 mm
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile