

HOLEX**Miękkie szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 250****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313315 250
GTIN	4062406699130
Klasa artykułu	32R

Opis**Wykonanie:**

Niestopniowane, do wytaczania indywidualnej \varnothing mocowania. **Frezowana** powierzchnia przyłożenia, **nieczerniona**.

Zastosowanie:

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. Szczęki do mocowania elementów podatnych na uszkodzenie, o nieregularnych kształtach lub już obrobionych. Szczęki te należy więc dopasować odpowiednio do kształtu obrabianych elementów.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhm Duro nr 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

wskazówka:

Rozm. 400 pasuje też do uchwytów w rozm. 500.

Szczęki z Al, na zamówienie.

Pasujące do kodu barwnego: klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk

długość L: 125 mm

szerokość B: 30 mm

wysokość H: 50 mm

szerokość rowka D: 12 mm

rozstaw otworów b: 40 mm

długość wpustu A: 20 mm

Opis techniczny

rozstaw otworów b	40 mm
do średnicy uchwytu	250 mm
wysokość H	50 mm
długość wpustu A	20 mm
szerokość B	30 mm
długość L	125 mm
szerokość rowka D	12 mm
Pasujące do kodu barwnego	klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk
Pasujące do kodu barwnego	klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego