



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	313405 400
GTIN	4062406699192
Klasa artykułu	32R

## Opis

### Wykonanie:

Szczęki z uzębieniem 1/16 cala × 90°.

<B>precyzyjnie frezowane </B>rowki i uzębienie, <B>nieczernione</B>.

### Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

### Pasuje do :

**uchwytów mechanicznych** firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

### Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505-313605.

### wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępy otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

długość L: 130 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 80 mm

rozstaw otworów a: 20 mm

rozstaw otworów b: 31 mm

szerokość rowka D: 25,5 mm

## Opis techniczny

rozstaw otworów a	20 mm
długość L	130 mm

szerokość rowka D	25,5 mm
wysokość H	80 mm
rozstaw otworów b	31 mm
dla gwintu DIN 912	M20
szerokość B	50 mm
pasują także do średnicy uchwyty	500/630 mm
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile