



Dane zamówienia

Numer katalogowy	313475 160
GTIN	4062406699208
Klasa artykułu	32R

Opis

Wykonanie:

Szczęki z uzębieniem 1/16 cala × 90°.

Ukośne, do małych średnic mocowania.

precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, nieczernione.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do :

uchwytów mechanicznych firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Kamienie teowe nr 313505 – 313605.

wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.**

długość L: 78 mm

szerokość B: 35 mm

wysokość H: 40 mm

rozstaw otworów a: 15 mm

rozstaw otworów b: 22 mm

szerokość rowka D: 17 mm

Opis techniczny

rozstaw otworów a	15 mm
do średnicy uchwytu	160 mm

wysokość H	40 mm
rozstaw otworów b	22 mm
szerokość B	35 mm
szerokość rowka D	17 mm
długość L	78 mm
dla gwintu DIN 912	M12
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile