

**HOLEX****Miękkie szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313315 400
GTIN	4062406699154
Klasa artykułu	32R

**Opis****Wykonanie:**

Niestopniowane, do wytaczania indywidualnej  $\varnothing$  mocowania. **Frezowana** powierzchnia przyłożenia, **nieczerniona**.

**Zastosowanie:**

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. Szczęki do mocowania elementów podatnych na uszkodzenie, o nieregularnych kształtach lub już obrobionych. Szczęki te należy więc dopasować odpowiednio do kształtu obrabianych elementów.

**Materiał:**

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

**Pasuje do :**

uchwytów klinowych Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwytów klinowych Röhmm Duro nr 313120; 313130; 313140 i innych systemów 3-szczękowych, klinowych uchwytów tokarskich.

**wskazówka:**

**Rozm. 400 pasuje też do uchwytów w rozm. 500.**

Szczęki z Al, <B>na zamówienie</B>.

Pasujące do kodu barwnego: klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk

długość L: 180 mm

szerokość B: 50 mm

wysokość H: 73 mm

szerokość rowka D: 18 mm

rozstaw otworów b: 60 mm

długość wpustu A: 30 mm

**Opis techniczny**

długość L	180 mm
szerokość rowka D	18 mm
szerokość B	50 mm
wysokość H	73 mm
do średnicy uchwytu	400 mm
rozstaw otworów b	60 mm
długość wpustu A	30 mm
Pasujące do kodu barwnego	klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk
Pasujące do kodu barwnego	klinowe uchwyty tokarskie i szczęki Schunk
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytu klinowego