


HOLEX**Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwyty: 160****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	313405 160
GTIN	4062406699161
Klasa artykułu	32R

Opis**Wykonanie:**

Szczęki z uzębieniem 1/16 cala × 90°.

precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, **nieczernione**.**Materiał:**

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:**uchwyty mechaniczne** firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.**Wyp. dodatkowe:**

Wpusty przesuwne nr 313505-313605.

wskazówka:

- w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)
- szczęki nasadzane z aluminium, na zamówienie.

Opis techniczny

długość L	67 mm
szerokość rowka D	17 mm
do średnicy uchwyty	160 mm
dł. gwintu DIN 912	M12
szerokość B	36 mm

rozstaw otworów a	12 mm
wysokość H	53 mm
rozstaw otworów b	19 mm
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile