



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	313745 210
GTIN	4062406699291
Klasa artykułu	32R

## Opis

### Wykonanie:

**Precyzyjnie frezowane** rowki i uzębienie **nieczernione**.

Ukośne, do małych średnic mocowania.

### Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

### Pasuje do :

**uchwytów mechanicznych** firmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

### Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 – 313605.

### wskazówka:

- **w celu dopasowania do uchwytu tokarskiego należy sprawdzić uzębienie, szerokość rowków (N) oraz odstępów otworów (a, b)**
- **szczęki nasadzone z aluminium, na zamówienie.**

Pasujące do kodu barwnego: uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk

długość L: 102 mm

szerokość B: 35 mm

wysokość H: 40 mm

rozstaw otworów a: 20 mm

rozstaw otworów b: 25 mm

szerokość rowka D: 14 mm

## Opis techniczny

szerokość B	35 mm
długość L	102 mm

rozstaw otworów b	25 mm
wysokość H	40 mm
szerokość rowka D	14 mm
rozstaw otworów a	20 mm
dla gwintu DIN 912	M12
do średnicy uchwytu	210 mm
Pasujące do kodu barwnego	uchwyty z mocowaniem mechanicznym i szczęki Schunk
Rodzaj produktu	Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile