


Mitutoyo**Średnicówki dwustykowe, czujnikowe, z czujnikiem zegarowym, zakres pomiarowy: 18-35 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	435203 18-35
GTIN	4946368854885
Klasa artykułu	44A

Opis techniczny

zakres pomiarowy	18 - 35 mm
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego	0,5 µm
Szerokość talerza centrującego	12,7 mm
głębokość pomiaru	100 mm
liczba trzpieni mierniczych	9
norma	Norma zakładowa
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	C1
Kalibracja	C4
Rodzaj produktu	2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Usługi

Kalibracja DAkkS Kalibracja precyzyjnego przyrządu do pomiarów wewnętrznych (typ B + C) maks. zakres pomiarowy 60 mm	012930 60
Kalibracja średnicówek, konstrukcja (typ B + C) maks. zakres pomiarowy 60 mm	023210 60
Kalibracja średnicówek, konstrukcja (typ B + C) maks. zakres pomiarowy 60 mm	013520 60
Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 10 mm	023000 10
Kalibracja DAkkS średnicówek, konstrukcja (typ B + C) maks. zakres pomiarowy 60 mm	023220 60
Kalibracja czujników zegarowych analog. 0,01 i cyfrowych 0,01/0,001 maks. zakres pomiaru 10 mm	013210 10
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS czujnik zegarowy analog. 0,01 i cyfrowy 0,01/0,001 maks. rozpiętość pomiaru 12,5 mm	023010 12,5

Akcesoria

Pierścienie dystansowe o wewn. Ø 5,3 mm szerokość pierścienia 0,5 mm	435220 0,5
Czujniki zegarowe zakres pomiaru / Ø korpusu 10/58 mm	432051 10/58
Pierścienie dystansowe o wewn. Ø 5,3 mm szerokość pierścienia 1 mm	435220 1
Adapter do 2-punktowych przyrządów do pomiaru 1 sztuka Typ 18-35	439914 18-35