

**Garant****Oprawki do płytek skrawających promieniowych, Wysokość chwytu h: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	294500 20
GTIN	4062406706531
Klasa artykułu	21T

**Opis****Wykonanie:**

Ze szlifowaną powierzchnią przylegania i kołkami pozycjonującymi do mocowania płytek skrawających promieniowych.

**Zastosowanie:**

Do toczenia wypukłych zaokrągleń na średnicach zewnętrznych lub w otworach.

**Pasuje do :**

Płytki skrawające, promieniowe nr 294510.

**wskazówka:**

$D_{min.}$  odpowiada najmniejszej możliwej wewnętrznej średnicy elementu w celu uniknięcia kolizji.

Frezowanie promieniowe: do przodu

pasująca wymienna płytko skrawająca: 294510

b: 20 mm

$D_{min.}$ : 20 mm

$L_4$ : 30 mm

długość całkowita L: 125 mm

śruba mocująca płytki obracane: 269021 2 (TX15; 3 Nm)

**Opis techniczny**

długość całkowita L	125 mm
śruba mocująca płytki obracane	269021 2 (TX15; 3 Nm)
$D_{min.}$	20 mm
$L_4$	30 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	294510
b	20 mm
Frezowanie promieniowe	do przodu
Rodzaj produktu	Noże

---

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 3,0 Nm	211750 3,0
Bity do Torx®, 1/4 cala ze strefą skręcania profil Torx® TX15	675155 TX15