

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261378 8/05
GTIN	4062406710736
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 8/05 mm $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 5 mm  
kod ISO uchwytu: A08F SVOCR/L05  
Kąt ustawienia  $\kappa$ : 140 stopni  
pasująca wymienna płytką skrawająca: VC..0501..  
minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 8 mm  
Przesunięcie osi  $L_3$ : 3 mm

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytką skrawająca	VC..0501..
śruby mocujące	269028 26
długość całkowita L	80 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	8 mm
Przesunięcie osi $L_3$	3 mm
długość główki $L_1$	15 mm
wysokość mocowania $L_2$	7,5 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	140 stopni
wielk. płytki	8 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	5 mm
kod ISO uchwytu	A08F SVOCR/L05
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki