

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 8/05 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261379 8/05
GTIN	4062406710781
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 8/05 mm \varnothing chwytu D_s : 5 mm
kod ISO uchwytu: A08F SVOCR/L05
Kąt ustawienia κ : 140 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca: VC..0501..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 8 mm
Przesunięcie osi L_3 : 3 mm

Opis techniczny

Kąt ustawienia κ	140 stopni
długość główki L_1	15 mm
długość całkowita L	80 mm
kod ISO uchwytu	A08F SVOCR/L05
Przesunięcie osi L_3	3 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	8 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC..0501..
wielk. płytki	8 mm
\varnothing chwytu D_s	5 mm
wysokość mocowania L_2	7,5 mm
śruby mocujące	269028 26
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki