

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261379 12/07
GTIN	4062406710804
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 12/07 mm \emptyset chwytu D_s : 12 mm
kod ISO uchwytu: A12L SVOCR/L07
Kąt ustawienia κ : 140 stopni
pasująca wymienna płytko skrawająca: VC.. 0702..
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$: 13 mm
Przesunięcie osi L_3 : 6,5 mm

Opis techniczny

minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$	13 mm
Przesunięcie osi L_3	6,5 mm
Kąt ustawienia κ	140 stopni
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 0702..
wysokość mocowania L_2	11 mm
kod ISO uchwytu	A12L SVOCR/L07
długość główki L_1	28 mm
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	140 mm
\emptyset chwytu D_s	12 mm
śruby mocujące	269028 27
rodzaj zastosowania	prawo

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki