

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261379 10/07
GTIN	4062406710798
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 10/07 mm \emptyset chwytu D_s : 10 mm
kod ISO uchwytu: A10H SVOCR/L07
Kąt ustawienia κ : 140 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$: 11 mm
Przesunięcie osi L_3 : 5,5 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
Kąt ustawienia κ	140 stopni
Przesunięcie osi L_3	5,5 mm
długość główki L_1	22 mm
długość całkowita L	100 mm
kod ISO uchwytu	A10H SVOCR/L07
wysokość mocowania L_2	9 mm
\emptyset chwytu D_s	10 mm
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 27
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$	11 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki