

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261379 20/11
GTIN	4062406710828
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 20/11 mm \emptyset chwytu D_s : 20 mm
kod ISO uchwytu: A20Q SVOCR/L11
Kąt ustawienia κ : 140 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$: 24 mm
Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
\emptyset chwytu D_s	20 mm
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$	24 mm
Kąt ustawienia κ	140 stopni
wysokość mocowania L_2	19 mm
długość całkowita L	180 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
długość główki L_1	40 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	A20Q SVOCR/L11
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki