

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261379 16/11
GTIN	4062406710811
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 16/11 mm \varnothing chwytu D_s : 16 mm
kod ISO uchwytu: A16M SVOCR/L11
Kąt ustawienia κ : 140 stopni
pasująca wymienna płytko skrawająca: VC.. 1103..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 22 mm
Przesunięcie osi L_3 : 9 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	150 mm
kod ISO uchwytu	A16M SVOCR/L11
Kąt ustawienia κ	140 stopni
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 1103..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	22 mm
śruby mocujące	269028 7
\varnothing chwytu D_s	16 mm
wielk. płytki	11 mm
Przesunięcie osi L_3	9 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
długość główki L_1	36 mm
rodzaj zastosowania	prawo

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki