

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/07mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 261376 10/07 |
| GTIN | 4062406710842 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis

Wytaczaki HM 10/07 mm \varnothing chwytu D_s : 10 mm
kod ISO uchwytu: E10H SVOCR/L07
Kąt ustawienia κ : 140 stopni
pasująca wymienna płytko skrawająca: VC.. 0702..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 11 mm
Przesunięcie osi L_3 : 5,5 mm

Opis techniczny

| | |
|---|----------------|
| kod ISO uchwytu | E10H SVOCR/L07 |
| pasująca wymienna płytko skrawająca | VC.. 0702.. |
| wysokość mocowania L_2 | 9 mm |
| śruby mocujące | 269028 27 |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$ | 11 mm |
| długość całkowita L | 100 mm |
| \varnothing chwytu D_s | 10 mm |
| długość główki L_1 | 32 mm |
| wielk. płytki | 11 mm |
| Kąt ustawienia κ | 140 stopni |
| Przesunięcie osi L_3 | 5,5 mm |
| rodzaj zastosowania | prawe |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 8×D |
| Materiał ostrza | HM |
| norma | DIN 8024 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |