

**Garant**
**Wytaczaki HM, prawe,  $\emptyset$  chwytu / wielkość płytki: 8/05mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261376 8/05
GTIN	4062406710835
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 8/05 mm $\emptyset$  chwytu  $D_s$ : 8 mm  
 kod ISO uchwytu: E08F SVOCR/L05  
 Kąt ustawienia  $\kappa$ : 140 stopni  
 pasująca wymienna płytki skrawająca: VC..0501..  
 minimalna  $\emptyset$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 8 mm  
 Przesunięcie osi  $L_3$ : 3 mm

**Opis techniczny**

minimalna $\emptyset$ otworu wstępnego $D_{min.}$	8 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	140 stopni
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC..0501..
wielk. płytki	5 mm
Przesunięcie osi $L_3$	3 mm
wysokość mocowania $L_2$	7,5 mm
długość główki $L_1$	26 mm
śruby mocujące	269028 26
kod ISO uchwytu	E08F SVOCR/L05
długość całkowita L	80 mm
$\emptyset$ chwytu $D_s$	8 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki