

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261377 10/07
GTIN	4062406710866
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 10/07 mm \varnothing chwytu D_s : 10 mm
kod ISO uchwytu: E10H SVOCR/L07
Kąt ustawienia κ : 140 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 0702..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 11 mm
Przesunięcie osi L_3 : 5,5 mm

Opis techniczny

długość główki L_1	32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 0702..
wielk. płytki	11 mm
Przesunięcie osi L_3	5,5 mm
Kąt ustawienia κ	140 stopni
\varnothing chwytu D_s	10 mm
śruby mocujące	269028 27
wysokość mocowania L_2	9 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	11 mm
długość całkowita L	100 mm
kod ISO uchwytu	E10H SVOCR/L07
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki