

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 8/05mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261377 8/05
GTIN	4062406710859
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 8/05 mm \varnothing chwytu D_s : 8 mm
kod ISO uchwytu: E08F SVOCR/L05
Kąt ustawienia κ : 140 stopni
pasująca wymienna płytko skrawająca: VC..0501..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 8 mm
Przesunięcie osi L_3 : 3 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	3 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC..0501..
długość główki L_1	26 mm
długość całkowita L	80 mm
\varnothing chwytu D_s	8 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	8 mm
wysokość mocowania L_2	7,5 mm
Kąt ustawienia κ	140 stopni
wielk. płytki	5 mm
kod ISO uchwytu	E08F SVOCR/L05
śruby mocujące	269028 26
rodzaj zastosowania	lewe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki