

Garant

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 12/11mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	260933 12/11
GTIN	4062406711030
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 12/11 mm \varnothing chwytu D_s : 12 mm
 kod ISO uchwytu: A12L STFCCR/L11
 Kąt ustawienia κ : 90 stopni
 pasująca wymienna płytki skrawająca: TC.. 1102..
 minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 14 mm
 Przesunięcie osi L_3 : 7,2 mm

Opis techniczny

Kąt ustawienia κ	90 stopni
Przesunięcie osi L_3	7,2 mm
śruby mocujące	269028 7
wysokość mocowania L_2	11 mm
\varnothing chwytu D_s	12 mm
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 1102..
długość całkowita L	140 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	14 mm
długość główki L_1	24,3 mm
kod ISO uchwytu	A12L STFCCR/L11
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki