

Garant**Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260933 16/11
GTIN	4062406711047
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 16/11 mm \varnothing chwytu D_s : 16 mm

kod ISO uchwytu: A16Q STFCR/L11

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: TC.. 1102..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 18 mm

Przesunięcie osi L_3 : 9,2 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	180 mm
\varnothing chwytu D_s	16 mm
wielk. płytki	11 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	18 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
Przesunięcie osi L_3	9,2 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 1102..
śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwytu	A16Q STFCR/L11
długość główki L_1	31 mm
Kąt ustawienia κ	90 stopni
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki