

Garant

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 16/11mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	261128 16/11
GTIN	4062406711061
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne 16/11 mm \emptyset chwytu D_s : 16 mm

kod ISO uchwyty: A16Q SVUBR/L11

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1103..

minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$: 20 mm

Przesunięcie osi L_3 : 11 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	11 mm
śruby mocujące	269028 7
Kąt ustawienia κ	93 stopni
długość główki L_1	31 mm
długość całkowita L	180 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1103..
kod ISO uchwyty	A16Q SVUBR/L11
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$	20 mm
\emptyset chwytu D_s	16 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
wielk. płytki	11 mm
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki